

# Technisches Datenblatt

HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit  
Druckluftanschluss  
Art.-Nr. 6109810

**OBO**  
BETTERMANN



Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2". Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.

- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.




**PA** Polyamid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6109810
Typ	VH-4L LG
Bezeichnung 1	HoverCube
Bezeichnung 2	IP20, Luft, mit Griff, leer
Dimension	140x140x1100
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	343,80 kg/100 St.

## Technische Daten



Breite	140,00 mm
Höhe	247,00 mm
Tiefe	140,00 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	0
CEE Steckdose - 125 A	ohne
CEE Steckdose - 16 A	ohne
CEE Steckdose - 32 A	ohne
CEE Steckdose - 63 A	ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	sonstige
Fl-Schutzschalter	ohne
Handhabung	abhängbar
Militärausführung	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1