Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Artikelnummer: 1183303



Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Die Bügelschellen 2056/ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).

HALOGEN FREE CE H 16-17

Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	1183303
Typ	2056 64 ALU
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	58-64mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5933 kg COe / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU

Artikelnummer: 1183303

Abmessungen



Maß A	23 mm
Maß B	70 mm
Maß C	40 mm
Maß G	M8
Maß H	99 mm
Maß L	45,5 mm
Maß t	2,5 mm
Maß x	6,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	63 mm
für Rohrdurchmesser min.	63 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	64 mm
Spannbereich D min.	58 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen