# Technisches Datenblatt

## Profilstaberder mit Bandstahlfahne

## Artikelnummer: 5003318



- mit 2 m Bandstahlfahne FL 30 x 3,5
- mit 2 Durchgangslöchern Ø 11 mm
- zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5003318 |
| Typ | 213 3000 M |
| Bezeichnung 1 | Kreuzerder |
| Bezeichnung 2 | mit Bandstahlfahne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3000mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 899,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,6382 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Profilstaberder mit Bandstahlfahne

## Artikelnummer: 5003318

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 3.000 mm |
| Maß L | 3.000 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | mit Bandstahlfahne |
| Profilart | Kreuz |
| ROHS Konform | ja |
| Verbindungsart | sonstige |