# Technisches Datenblatt

## Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
## Typ GA-A90170
## Artikelnummer: 6279543



Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.

Alu Aluminium

EL eloxiert


### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6279543 |
| Typ | GA-AI90170EL |
| Bezeichnung 1 | Inneneck |
| Bezeichnung 2 | asymmetrisch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 90x170x300 |
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | eloxiert |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 186,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 26,0847 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
## Typ GA-A90170
## Artikelnummer: 6279543

### Abmessungen



| | |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Unterteil |
| Form | asymmetrisch |
| für Kanal-Abmessung | 90 x 170 mm |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | nein |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Winkelbereich min. | 90 mm |