Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385127



Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1385127
Typ	2900WM6 54 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	1 3/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2375 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385127

Abmessungen



Länge	96 mm
Breite	20 mm
Maß A	96 mm
Maß B	80 mm
Maß D	54 mm
Maß D min.	54 mm
Maß t	2,5 mm
Maß t1	2,5 mm
Maß x	3 mm

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	54
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M6
Größe	1 3/4"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6
Materialstärke	2,5 mm
ROHS Konform	ja
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D max.	54 mm
Spannbereich D min.	51 mm
UV-beständig	ja