Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405322



Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.

Bis zu 6 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte einsetzbar.

Geräteeinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3,8 oder 10 mm.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7405322
Typ	GES6-2U10T 9011
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	274x221x66
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	138 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1387 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405322

Abmessungen



Länge	221 mm
Breite	274 mm
Höhe	65 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	9
Anzahl der Gerätebecher	3
Ausführung Deckel	rechteckig
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Estrichhöhe min.	73 mm
Fußbodenhöhe min.	73 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Länge Einbaumaß	201 mm
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schwerlastausführung	nein

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405322

Technische Daten

Spannbereich D max.	75 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Typ des Einbausystems	UT3
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Rastschieber
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm