Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405308



Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 9 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich.

Für die Doppelbodenmontage sind separate Befestigungswinkel zu bestellen.

Bis zu 6 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT6.
Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	7405308
Typ	GES6 U 7011
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz
Bezeichnung 2	für Kanalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	273x220x61
Farbe	eisengrau; RAL 7011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	157,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7847 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405308

Abmessungen



Länge	220 mm
Breite	273 mm

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	9
Anzahl der Gerätebecher	3
Ausführung Deckel	rechteckig
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Fußbodenhöhe min.	73 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	250/350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Länge Außenmaß	220 mm
Länge Einbaumaß	199 mm
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	6
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES6 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405308

Technische Daten

Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schwerlastausführung	nein
Spannbereich D max.	31 mm
Spannbereich D min.	9 mm
Typ des Einbausystems	MT3 / GB2
Vertikale Last, große Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 2.500 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	5 mm