Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405544



Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Schnurauslass aus Polyamid RAL 9011

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel von 5 mm. Durch das Entfernen des Füllstücks aus Hartpappe wird die Bodenbealgsaussparung auf 10 mm erhöht. Bis zu 7 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.

AIG Aluminiumdruckguss

Stammdaten


Artikelnummer	7405544
Typ	GESRA7 10U
Bezeichnung 1	Geräteeinsatz
Bezeichnung 2	für Universalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	Ø294x71
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	206,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,588 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405544

Abmessungen



Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	10
Anzahl der Gerätebecher	3
Ausführung Deckel	rund
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Fußbodenhöhe min.	78 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R7
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
ROHS Konform	exempt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Spannbereich D max.	37 mm
Spannbereich D min.	15 mm
Typ des Einbausystems	UT3 / UT4
Vertikale Last, große Fläche	bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE

Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GESRA7/10 mit Griffbügel

Artikelnummer: 7405544

Technische Daten

Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	5 mm
Bodenbelagdicke max.	10 mm