Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1119678



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

CE 16,5 H E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1119678
Typ	AML3518P0800FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 16,5mm
Hersteller	OBO
Dimension	800x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5537 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1119678

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	800 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Bund	10 m
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	16,5 mm
Statischer Wert A	1,01 cm²
Statischer Wert Iy	0,44 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,84 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,42 cm³
Statischer Wert Wz	1,05 cm³