Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000005



Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polyethylen

Stammdaten


Artikelnummer	2000005
Typ	A 6 HF RW
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Hersteller	OBO
Dimension	80x43x34
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0666 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000005

Abmessungen





Länge	80 mm
Breite	43 mm
Höhe	36 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Kabel
Art der Einführung	Verschraubung
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	aufrastend
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	69x32x30 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montage im Erdreich	nein
Montage unter Wasser	nein
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	2,5 mm²
Nennspannung	690 V

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten A 6

Artikelnummer: 2000005

Technische Daten

Plombierbar	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP55
Temperatureinsatzbereich max.	45 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Vergießbar	nein
Vergussmasse mitgeliefert	nein
Witterungsbeständig	nein
Ausführung Deckel Kabelab-zweigkasten	Blinddeckel