Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289976



ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke, 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
2 flexible Schläuche, Länge je 1500 mm Ø 30 mm
2 Oberteile Aluminium, Länge 2300 mm
Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6289976
Typ	ISSDM45FEL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke mit Schlauch
Hersteller	OBO
Dimension	2300x80x130
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	871 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	141,5705 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289976

Abmessungen





Länge	2.300 mm
Breite	80 mm
Höhe	130 mm

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289976

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	Standfuß
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	ja
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Höhenausgleich max.	1500 mm
Höhenausgleich min.	0 mm
Kabeleinführung	oben
Oberteilbreite	45 mm
Ortsveränderlich	ja
Säulenform	oval
Säulenhöhe max.	3800 mm
Säulenhöhe min.	2300 mm
Verstellbar	ja
Vorverdrahtet	nein