


Technisches Datenblatt

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung Art.-Nr. 7205590

OBO
BETTERMANN



E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylen

Halogenfreier Kabelabzweigkasten als Datenkleinverteiler mit vormontierten, weichen Einstechdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Komplett montierte Anschluseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 4 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen. Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich. Hohe Schutzzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.


Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Anzahl der Klemmstellen inkl. 4 Schutzleiterklemmen
Lichte Innenmaße: 267x182x110 mm

Stammdaten

Art.-Nr.	7205590
Typ	T 350 ED 4-28 AD
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	für Funktionserhalt
Dimension	285x201x120
Farbe	pastellorange
RAL-Nummer	2003
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	163,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	285,00 mm
Breite	210,00 mm
Höhe	121,50 mm
Lichte Innenmaße	267x182x110 mm
Abmessung LxBxH	285x210x121,5 mm
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	10
Anzahl der Klemmen	28
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	690,00 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	16 x M32 8 x M40
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Form	rechteckig
Funktionserhalt (ETIM)	E 90
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Nennquerschnitt	4,00 mm ²

Technisches Datenblatt

FireBox T350ED für Datentechnik mit
Außenbefestigung
Art.-Nr. 7205590



Technische Daten

Nennspannung	660,00 V
Schutzart	IP66
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input type="checkbox"/>