Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSRM45F

Artikelnummer: 6290097



ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke, 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm Ø 30 mm
1 Oberteil Aluminium, Länge: 2300 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet.
Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten


Artikelnummer	6290097
Typ	ISSRM45FEL
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke mit Schlauch
Hersteller	OBO
Dimension	2300x70x59
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	380 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	105,9216 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSRM45F

Artikelnummer: 6290097

Abmessungen



Länge	2.300 mm
Breite	70 mm
Höhe	59 mm

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Anzahl der Züge	1 St.
Ausführung	einseitig
Befestigungsart	Standfuß
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	ja
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Höhenausgleich max.	1500 mm
Höhenausgleich min.	0 mm
Kabeleinführung	oben
Oberteilbreite	45 mm
Ortsveränderlich	ja
Säulenform	rund
Säulenhöhe max.	3800 mm
Säulenhöhe min.	2300 mm
Verstellbar	ja
Vorverdrahtet	nein