Technisches Datenblatt

Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Artikelnummer: 2016190



Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
Systemzubehör zu Kabelabzweigkasten T100; T160; T250; T350

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2016190
Typ	KL-T 06-16
Bezeichnung 1	Klemmleiste
Hersteller	OBO
Dimension	16mm²
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0903 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Klemmleiste 6-16 mm², Kabelabzweigkasten T-Serie, X-Serie

Artikelnummer: 2016190

Abmessungen



Länge	31,4 mm
Breite	24 mm
Höhe	30 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	4 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	4
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt max.	16 mm²
Nennquerschnitt min.	6 mm²
Nennspannung	400 V
Nennstrom	76 A
Polzahl	1
Querschnitt	max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm² mm²
ROHS Konform	exempt
Transparent	nein