Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104241

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 150x35x18



CE 17 H E30 E60 E90

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1104241
Typ	CML3518P0150FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	150x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2761 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1104241

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	150 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm²
Statischer Wert Iy	0,41 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,41 cm³
Statischer Wert Wz	1,03 cm³