

Technisches Datenblatt

Bolzenanker BZ-U

Art.-Nr. 3498322

OBO
BETTERMANN



CE


A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Produkzusatztext Hinweis | Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.

Stammdaten

Art.-Nr.	3498322
Typ	BZ-U8-10-21/75A4
Bezeichnung 1	Bolzenanker BZ-U
Dimension	M8x75mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	3,46 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	75,00 mm
Maß L	75,00 mm
Ausführung	zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spreizdübel
Bohrlochtiefe	60,00 mm
Bohrungsdurchmesser	8,00 mm
Klemmbereich	10-21 mm
Klemmstärke	10,00 mm
Gewinde	M8
Gewindeart	metrisch
Gewinde metrisch	8,00
Zulässiger Lastbereich Zugzone	2,40 kN