


Technisches Datenblatt

Riffelblechdeckel DBKR

Art.-Nr. 6049121



Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.

Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.

Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.

Bei Einsatz des Deckels unter Wind-, Sog- oder Druckeinwirkungen sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung vorzunehmen.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Produkttext Normen	Die Deckel sind gemäß DIN 51130 geprüft und besitzen die Rutschhemmungsklasse R11 sowie die Verdrängungsraumklasse V10.
Produkttext Lieferumfang	Deckelbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden.

Stammdaten

Art.-Nr.	6049121
Typ	DBKR 200 FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	352,07 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß b	50,00 mm
Anzahl Drehriegel	0,00 St.
Befestigungsart	auflegend
Blechstärke	3,30 mm
Geeignet für Kabelrinne	☒
Geeignet für Gitterrinne	☐
Geeignet für Kabelleiter	☐
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐