

# Technisches Datenblatt

## Riffelblechdeckel DBKR

Art.-Nr. 6049123

**OBO**  
BETTERMANN



CE


**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

Produkttext Normen	Die Deckel sind gemäß DIN 51130 geprüft und besitzen die Rutschhemmungsklasse R11 sowie die Verdrängungsraumsklasse V10.
Produkttext Lieferumfang	Deckelbefestigungen gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6049123
Typ	DBKR 300 FS
Bezeichnung 1	Riffelblechdeckel
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	509,07 kg/100 m

### Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	13,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß b	100,00 mm
Anzahl Drehriegel	0,00 St.
Befestigungsart	aufliegend
Blechstärke	3,30 mm
Geeignet für Kabelrinne	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Gitterrinne	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Kabelleiter	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>