


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002477



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4401

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6002477
Typ	GRM 105 200 A4
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	105x200x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	192,33 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	105,00 mm
Seitenhöhe	105,00 mm
Maß B	200,00 mm
Maß H	108,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	4,80 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	175,00 cm ²
Nutzquerschnitt	17.500,00 mm ²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	☒
Schraublose Verbinder	☒
Weitspann-Ausführung	☐

zul. Belastung:


Stützabstand 1,0m	0,80 kN/m
-------------------	-----------

Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite