Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend FS

Artikelnummer: 7131052



Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

CE UK CA

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7131052
Typ	DBV 110 600 F FS
Bezeichnung 1	Deckel für Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	165 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7391 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend FS

Artikelnummer: 7131052

Abmessungen



Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	110 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	vertikal fallend
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein