# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS

## Artikelnummer: 7130990



Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

CE

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7130990 |
| Typ | DBV 85 100 F FS |
| Bezeichnung 1 | Deckel für Vertikalbogen 90° |
| Bezeichnung 2 | fallend |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B100mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 27,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8437 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS

## Artikelnummer: 7130990

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Höhe | 85 mm |
| Blechstärke | 0,03 in |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß<br>B | 100 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |