Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS

Artikelnummer: 7130994



Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
Die Befestigung wird durch die Überlappung der Kabelrinnendeckel gewährleistet. Zusätzlich kann der Deckel mit Deckelklammern befestigt werden.

CE

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7130994
Typ	DBV 85 200 F FS
Bezeichnung 1	Deckel für Vertikalbogen 90°
Bezeichnung 2	fallend
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,5151 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS

Artikelnummer: 7130994

Abmessungen



Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	85 mm
Blechstärke	0,03 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	vertikal fallend
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein