# Technisches Datenblatt

## Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber
## Artikelnummer: 6119284



Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

PC Polycarbonat


### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6119284 |
| Typ | DTG-02C AL1 |
| Bezeichnung 1 | Datentechnikträger |
| Bezeichnung 2 | für 2 Anschlussmodule Typ C |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Farbe | alu lackiert |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,383 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1603 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C, ohne Staubschutzschieber
## Artikelnummer: 6119284

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Halogenfrei | ja |
| Klappdeckel | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Montageöffnung | Typ C |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Tiefe | 9 mm |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |