


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm MKR 15

Art.-Nr. 6046379

OBO
BETTERMANN



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6046379
Typ	MKR 15 250 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,50mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x250x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	235,25 kg/100 m

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


Kabelrinne, Marinenum MKR 15

Art.-Nr. 6046379

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen



Länge	2.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	250,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 0,5m	3,20 kN/m
Stützabstand 1,0m	0,70 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,20 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Marinenum MKR 15 250 FS

- ① Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- ② Stützweite in m
- ③ Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- ④ Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Belastungskurve je nach Stützweite
- Belastungsschema beim Prüfverfahren

