

# Technisches Datenblatt

## Kanalsteckdose BRK 3-fach

Art.-Nr. 6121034

**OBO**  
BETTERMANN




3-fach Kanalsteckdose SIGNA IN mit erhöhtem Berückschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 SIGNA IN-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6121034
Typ	BRK 3STD cwsrt
Bezeichnung 1	Steckdose
Bezeichnung 2	SIGNA IN 3-fach RAL9001/rot
Dimension	206x82x71
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	30,30 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	71,00 mm
Breite	206,00 mm
Höhe	82,00 mm
Abdeckung	Komplettgehäuse
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Anschlussart	Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Anzahl der Einheiten	3,00
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	3,00
Auswurfmechanismus	<input type="checkbox"/>
Befestigungsart	sonstige
Beschriftungsfeld	<input type="checkbox"/>
Fehlerstromschutz	<input type="checkbox"/>
für erschwerete Bedingung (nach VDE)	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolierte Einbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Klappdeckel	<input type="checkbox"/>
Mit Ein-/Ausschalter	<input type="checkbox"/>
Mit Feinsicherung	<input type="checkbox"/>
Mit Funktionsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Kanalsteckdose BRK 3-fach

Art.-Nr. 6121034



### Technische Daten

Mit Orientierungsbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Schutzart	IP20
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Transparent	<input type="checkbox"/>
Überspannungsschutz	<input type="checkbox"/>
Verdrehter Zentraleinsatz	<input type="checkbox"/>