
Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW90

Artikelnummer: 6279714



Trennwand zur Unterteilung der Rapid 80 GA, Rapid IBIS Geräteeinbaukanäle Aluminium und ISS Installationssäulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Bei der senkrechten Montage von Geräteeinbaukanälen sowie bei der Installation von ISS Installationssäulen wird zur sicheren Fixierung der Trennwand die Kanalklammer Typ KL80A benötigt.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6279714
Typ	GA-TW90
Bezeichnung 1	Trennwand
Bezeichnung 2	für GA 90
Hersteller	OBO
Dimension	8,4x70x2000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	67,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,809 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Trennwand GA-TW90

Artikelnummer: 6279714

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	71 mm
Höhe	8,4 mm

Technische Daten

Ausführung	1-fach
Befestigungsart	einlegbar
Geeignet für Kanalhöhe	90
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C