


Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS 110

Art.-Nr. 6060528



MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Inklusive Verbinder Typ RLVL 110.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6060528
Typ	MKS 155 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne MKS
Bezeichnung 2	gelocht, mit Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	110x550x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	536,70 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	60.300,00 mm ²
Nutzquerschnitt	603,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt



Kabelrinne MKS 110

Art.-Nr. 6060528



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	550,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	550,00 mm
Blechstärke	1,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,60 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite