


Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű rácsos kábeltálca, SGR 155

Rend. sz. 6003695



Ponthegeesztett acélhuzalból készült, 155 mm oldalmagasságú rácsos kábeltálca.

A rácsosztás 50 x 100 mm.

Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 15 dB, fedéllel 25 dB.




St	acél
FT	merítetten tűzhorganyzott

Törzsadatok

cikkszám	6003695
típus	SGR 155 450 FT
1. megnevezés	SGR nehéz kiv. rácsos tálca
Méret	155x450x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzhorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	541,00 kg/100 m

Műszaki adatok



hossz	3.000,00 mm
szélesség	450,00 mm
magasság	155,00 mm
oldalmagasság	155,00 mm
B méret	450,00 mm
Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Huzalátmérő	6,00 mm
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Beépített válaszfal	nélkül
hasznos keresztmetszet	663,00 cm ²
Hasznos keresztmetszet	66.300,00 mm ²
Profilalak	U-dom
Rozsdamentes acél, pácolt	☐
Csavar nélküli összekötő	☐
Nagyfeszítávú kivitel	☐

megeng. terhelés:

Támaszköz 1,0 m	4,10 kN/m
Támaszköz 1,5 m	2,50 kN/m

Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű rácsos kábeltálca, SGR 155

Rend. sz. 6003695




Műszaki adatok

megeng. terhelés:

Támaszköz 2,0 m	1,60 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,15 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,95 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,60 kN/m

SGR 155 típusú rácsos tálca terhelési diagramja



- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlat
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően