
Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000090



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6000090
Typ	GRM 35 200 A4
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Hersteller	OBO
Dimension	35x200x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	76 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8725 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Artikelnummer: 6000090

Abmessungen




Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Breite	7,87 in
Höhe	35 mm
Höhe	1,38 in
Maß B	200 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	50,1 cm²
Nutzquerschnitt	7000 mm²
Profilform	U-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,3 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,14 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,1 kN/m



Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite