
Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6000059
Typ	GRM 35 300 A2
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Hersteller	OBO
Dimension	35x300x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	159 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,9955 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	71,3 cm²
Nutzquerschnitt	10500 mm²
Profilform	U-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 A2

Artikelnummer: 6000059

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,15 kN/m



Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

—— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

—— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite