
Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000075



Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6000075
Typ	GRM 35 300 FT
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Hersteller	OBO
Dimension	35x300x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	165,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3754 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000075

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Breite	11,81 in
Höhe	35 mm
Höhe	1,38 in
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Boden Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	71,3 cm²
Nutzquerschnitt	10500 mm²
Profilform	U-Form
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schraublose Verbinder	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35 FT

Artikelnummer: 6000075

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	2 m
Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,22 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,15 kN/m



Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite