


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht

Art.-Nr. 6059696

OBO
BETTERMANN



Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059696
Typ	SKSMU 640 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSMU
Bezeichnung 2	ungelocht, Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400x3050
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	640,07 kg/100 m

Technische Daten

	Nutzquerschnitt	23.800,00 mm ²
	Nutzquerschnitt	238,00 cm ²
	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
	Mit Oberteil	<input type="checkbox"/>
	Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
	Seitenlochung	<input type="checkbox"/>
	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt



Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht

Art.-Nr. 6059696

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Länge</td><td>3.050,00 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>400,00 mm</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,50 mm</td></tr></table>	Länge	3.050,00 mm	Breite	400,00 mm	Höhe	60,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	400,00 mm	Blechstärke	1,50 mm
Länge	3.050,00 mm												
Breite	400,00 mm												
Höhe	60,00 mm												
Seitenhöhe	60,00 mm												
Maß B	400,00 mm												
Blechstärke	1,50 mm												
													

zul. Belastung:

