# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch, doppelt
## Artikelnummer: 6278300



GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet. Die Systemöffnung für den Geräteeinbau beträgt real 76,5 mm. Die zweite Kanalspur mit einer Systemöffnung von 45 mm dient zur Leitungsführung. Ein Einbau von Modul45 Schalt- und Steckgeräten ist hier nicht möglich. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

Überlängen bis 3000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der lackierten Geräteeinbaukanäle sind foliert.

St Stahl


### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6278300 |
| Typ | GS-D90170RW |
| Bezeichnung 1 | Geräteeinbaukanal |
| Bezeichnung 2 | asymmetrisch |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 90x170x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 423,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 21,2263 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch, doppelt
## Artikelnummer: 6278300

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Oberteile | 2 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | mit Rastnasen |
| Bauform rechteckig | ja |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Nutzquerschnitt | 12355 mm² |
| Oberteil mitgeliefert | nein |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Oberteilbreite 2 | 45 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Symmetrisch | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |