


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht

Art.-Nr. 6059789



Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059789
Typ	SKSMU 850 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSMU
Bezeichnung 2	ungelocht, Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x500x3050
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	848,72 kg/100 m

Technische Daten



Nutzquerschnitt	42.300,00 mm ²
Nutzquerschnitt	423,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht

Art.-Nr. 6059789



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.050,00 mm
Breite	500,00 mm
Höhe	85,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	500,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,80 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,75 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite