
Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156044

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.



CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	3156044
Typ	HHS M16x50 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Vollgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M16x50mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4909 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube DIN 933 V2A

Artikelnummer: 3156044

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	16 mm
Maß d	16 mm
Maß L	50 mm

Technische Daten

Gewinde	M16
Gewinde metrisch	16
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	50 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	nein
Mit Unterlegscheibe	nein
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	24
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein