Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974



ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke, 45 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
2 flexible Schläuche, Länge je 1500 mm Ø 30 mm
2 Oberteile Aluminium, Länge 2300 mm
Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	6289974
Typ	ISSDM45FRW
Bezeichnung 1	Installationssäule
Bezeichnung 2	Boden/Decke mit Schlauch
Hersteller	OBO
Dimension	2300x80x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	871 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	140,9507 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974

Abmessungen





Länge	2.300 mm
Breite	80 mm
Höhe	130 mm

Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISSDM45F

Artikelnummer: 6289974

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Anzahl der Züge	2 St.
Ausführung	doppelseitig
Befestigungsart	Standfuß
Bodenmontage	ja
Deckenmontage	ja
Durchgehendes Profil	ja
Halogenfrei	ja
Höhenausgleich max.	1500 mm
Höhenausgleich min.	0 mm
Kabeleinführung	oben
Oberteilbreite	45 mm
Ortsveränderlich	ja
Säulenform	oval
Säulenhöhe max.	3800 mm
Säulenhöhe min.	2300 mm
Verstellbar	ja
Vorverdrahtet	nein