

Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS 60

Art.-Nr. 6056757



SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

V4A Edelstahl, rostfrei A4

Produktzusatztext Hinweis	Die Kabelrinne Typ SKS kann auch für den Funktionserhalt verwendet werden. Weitere Angaben siehe BSS-Brandschutz-Systeme. Die Kabelrinne wird auf dem Ausleger mit Schrauben Typ FRS M6 x 12 befestigt.
Produktzusatztext 1	Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Stammdaten

Art.-Nr.	6056757
Typ	SKS 630 A4
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKS
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	60x300x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	V4A
Kleinste Verkaufseinheit	3,00 m
Gewicht	455,34 kg/100 m

Technische Daten



Nutzquerschnitt	17.800,00 mm ²
Nutzquerschnitt	178,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


Kabelrinne SKS 60

Art.-Nr. 6056757



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,80 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,50 kN/m

zul. Belastung:



Belastungsdiagramm Kabelrinne SKS 60 VA

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite