# Technisches Datenblatt

## Kippdübel

## Artikelnummer: 3482758



Inklusive Mutter und großer U-Scheibe.
Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten.
Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre,
Kabeltrassen usw.
* Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.

CE

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3482758 |
| Typ | KD 10 100 |
| Bezeichnung 1 | Kippdübel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M10x100mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Kippdübel

## Artikelnummer: 3482758

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Maß L | 100 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | mit Gewindeschaft |
| Bohrloch | 25 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 25 mm |
| Bruchlast | 2,4 kN |
| Gewinde | M10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Mindest-Hohlraumtiefe | 75 mm |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| ROHS Konform | exempt |
| Schutzring für Keramik | nein |