


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS 85

Art.-Nr. 6058108



SKS 85 = Schweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.

Ausführung FS inklusive Verbinder Typ RLVL 85.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6058108
Typ	SKS 810 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKS
Bezeichnung 2	gelocht, mit Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	85x100x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	310,34 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	8.300,00 mm ²
Nutzquerschnitt	83,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	mitgelieferter Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne SKS 85

Art.-Nr. 6058108



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	85,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	100,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,80 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,75 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite