


Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 300

Art.-Nr. 6075375



AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6075375
Typ	AZK 300 FT
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x300x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	381,00 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	15.000,00 mm ²
Nutzquerschnitt	150,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


AZ-Kleinkanal 300

Art.-Nr. 6075375



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	1,90 kN/m
Stützabstand 1,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,20 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,80 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,30 kN/m

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite