


Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, 40

Art.-Nr. 7098230



Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.




VA	Edelstahl, rostfrei 1.4571
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	7098230
Typ	SLZ 500 A4
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Dimension	40x510x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4571
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	532,34 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	500,00 mm
Seitenhöhe	40,00 mm
Maß B	510,00 mm
Abmessung	40x500 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	5,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☒
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	300,00 mm
Weitspann-Ausführung	☐
Schlagenergie	20,00 J

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,80 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,50 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,80 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,50 kN/m

Technische Daten