


Technisches Datenblatt

Kabelleiter mit Z-Sprosse, 35

Art.-Nr. 7098002



Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.




St	Stahl
FT	tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7098002
Typ	SLZ L 100 FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter Schiffbau
Bezeichnung 2	mit Z-Sprosse
Dimension	35x106x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	175,33 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	106,00 mm
Abmessung	35x100 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	3,00 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	300,00 mm
Weitspann-Ausführung	☐

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m

Technische Daten