


# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter mit Z-Sprosse, 35

Art.-Nr. 7098044



Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.




|    |                  |
|----|------------------|
| St | Stahl            |
| SG | schweißgrundiert |

### Stammdaten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                 | 7098044               |
| Typ                      | SLZ L 600 SG          |
| Bezeichnung 1            | Kabelleiter Schiffbau |
| Bezeichnung 2            | mit Z-Sprosse         |
| Dimension                | 35x606x3000           |
| Werkstoff                | Stahl                 |
| Werkstoff Kürzel         | St                    |
| Oberfläche               | schweißgrundiert      |
| Oberfläche Kürzel        | SG                    |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3 m                   |
| Gewicht                  | 270,67 kg/100 m       |

### Technische Daten



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                        | 3.000,00 mm                         |
| Breite                       | 600,00 mm                           |
| Seitenhöhe                   | 35,00 mm                            |
| Maß B                        | 606,00 mm                           |
| Abmessung                    | 35x600 mm                           |
| Ausführung der Sprossen      | Profil gelocht                      |
| Ausführung des Seitenholms   | flaches Profil                      |
| Befestigung der Sprosse      | geschweißt                          |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Holmstärke                   | 3,00 mm                             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |
| Seitenlochung                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprossenabstand              | 300,00 mm                           |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/>            |

### zul. Belastung:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,5m | 1,50 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,85 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,25 kN/m |

### Technische Daten