

Technisches Datenblatt

Leuchtenträgerschiene 50

Art.-Nr. 6075005

OBO
BETTERMANN




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt



Stammdaten

Art.-Nr.	6075005
Typ	LTS 50 FT
Bezeichnung 1	Leuchtenträgerschiene
Dimension	50x50x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	149,50 kg/100 m

Technische Daten



Länge	6.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Maß B	50,00 mm
Blechstärke	1,50 mm
Nutzquerschnitt	22,00 cm ²



Belastungen

Stützabstand 1,0m	2,50 kN/m
Stützabstand 1,5m	2,00 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,20 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,50 kN/m