


Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm MKR 15

Art.-Nr. 6046376



Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6046376
Typ	MKR 15 150 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,25mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x150x2000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	154,10 kg/100 m

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne, Marinenorm MKR 15

Art.-Nr. 6046376



Technische Daten

Abmessungen




Länge	2.000,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	15,00 mm
Seitenhöhe	15,00 mm
Maß B	150,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 0,5m	3,20 kN/m
Stützabstand 1,0m	0,70 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,20 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Marinenorm MKR 15 150 FS



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren