


# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS 110

Art.-Nr. 6060307



MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Inklusive Verbinder Typ RLVL 110.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6060307                |
| Typ                      | MKS 130 FS             |
| Bezeichnung 1            | Kabelrinne MKS         |
| Bezeichnung 2            | gelocht, mit Verbinder |
| Hersteller               | OBO                    |
| Dimension                | 110x300x3000           |
| Werkstoff                | Stahl                  |
| Werkstoff Kürzel         | St                     |
| Oberfläche               | bandverzinkt           |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346           |
| Oberfläche Kürzel        | FS                     |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3 m                    |
| Gewicht                  | 373,90 kg/100 m        |

### Technische Daten

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Nutzquerschnitt              | 32.800,00 mm <sup>2</sup>           |
| Nutzquerschnitt              | 328,00 cm <sup>2</sup>              |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/>            |
| Ausführung Verbinder         | mitgelieferter Verbinder            |
| Mit Oberteil                 | <input type="checkbox"/>            |
| Montagelochung im Boden      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NATO Lochbild                | <input type="checkbox"/>            |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |
| Seitenlochung                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Weitspann-Ausführung         | <input type="checkbox"/>            |

# Technisches Datenblatt



## Kabelrinne MKS 110

Art.-Nr. 6060307



### Technische Daten

#### Abmessungen




|             |             |
|-------------|-------------|
| Länge       | 3.000,00 mm |
| Breite      | 300,00 mm   |
| Höhe        | 110,00 mm   |
| Seitenhöhe  | 110,00 mm   |
| Maß B       | 300,00 mm   |
| Blechstärke | 1,00 mm     |

#### zul. Belastung:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Stützabstand 1,5m | 1,85 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,30 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,60 kN/m |

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite