


Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS 35

Art.-Nr. 6053165



MKS 35 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6053165
Typ	MKS 315 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne MKS
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	35x150x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	188,73 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	5.050,00 mm ²
Nutzquerschnitt	50,50 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne MKS 35

Art.-Nr. 6053165



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	35,00 mm
Seitenhöhe	35,00 mm
Maß B	150,00 mm
Blechstärke	1,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	1,20 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,75 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,30 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,20 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 35



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite