
Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045842

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6045842
Typ	MKR 15 250 A2
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,50mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x250x2000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	235,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	25,3608 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A2

Artikelnummer: 6045842

Abmessungen



Abmessung	15 X 250
Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	250 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,25 kN/m