


Technisches Datenblatt

Kabelrinne RKS 60

Art.-Nr. 6047602



RKS 60 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe (Bodenblech ungesickt).

Kabelrinne mit durchgängiger Boden- und Seitenperforation sowie Mittelbohrung (Ø11 mm) im Boden für zusätzliche Befestigungen.

Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Ohne anteiliges Befestigungsmaterial.

Stammdaten

Art.-Nr.	6047602
Typ	RKS 605 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne RKS
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	60x50x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	108,00 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	3.000,00 mm ²
Nutzquerschnitt	30,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bodenbohrung	7x32
Mit Oberteil	☐
Montagebohrung im Boden	☒
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenbohrung	☒
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne RKS 60

Art.-Nr. 6047602



Technische Daten

Abmessungen




Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Blechstärke	0,75 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	2,00 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,80 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,50 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,15 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 60 ungesickt



- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite