


Műszaki adatlap

Kábeltálca, RKS 60

Rend. sz. 6047602



RKS 60 = kábeltálca-rendszer 60 mm oldalmagassággal. „RATIONEL” kivitel.

Kábeltálca folyamatos alsó és oldalsó, valamint fenéklemez perforációval (Ø11 mm) a további rögzítésekhez.

Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.

Megfelelő fedél forgóretesszel: AZDMD 50 típusú.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Termékleírás, szállítási terjedelem	Rögzítőanyag nélkül.
-------------------------------------	----------------------

Törzsadatok


cikkszám	6047602
típus	RKS 605 FT
Gyártó	OBO
Méret	60x50x3000
szerkezeti anyag	acél
anyag rövidítése	St
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felület DIN szerint	DIN EN ISO 1461
Felület rövidítése	FT
Legkisebb értékesítési egység	3 m
súly	108,00 kg/100 m

Műszaki adatok

Hasznos keresztmetszet	3.000,00 mm ²
hasznos keresztmetszet	30,00 cm ²
Alkalmas funkciótartáshoz	☐
Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Fenépperforálás	7x32
Felső résszel	☐
Szerelési perforálás a padlóban	☒
NATO lyukkép	☐
Rozsdamentes acél, pácolt	☐
Oldalperforálás	☒
Nagyfeszítávú kivitel	☐

Műszaki adatok

Méretetek




hossz	3.000,00 mm
szélesség	50,00 mm
magasság	60,00 mm
oldalmagasság	60,00 mm
L méret	3.000,00 mm
lemezvastagság	0,75 mm

megeng. terhelés:

Támaszköz 1,0 m	2,00 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,80 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,50 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,35 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,15 kN/m

RKS 60 típusú kábeltálca terhelési diagramja



- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
- 2 Támaszköz m-ben
- 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően